

**Set de tarozi manuali, neacoperit, MF: 16X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130500 16X1,5
GTIN	4067263036395
Clasa articolului	12G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finisat**.
Filet rectificat și detalonat în întregime.

Descriere tehnică

Pătrat coadă □	9 mm
Ø Filet	16 mm
Tip de filet	MF
Ø găurii de centrare	14,5 mm
Pas filet	1,5 mm
Lungimea totală L	70 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Materialul sculei	HSS
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Adâncimea filetului	32 mm
Dimensiunea filetului	M16×1,5
Standard	DIN 2181

Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		