

**Set de tarozi manuali, neacoperit, MF: 24X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Clasa articolului	12G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finție.**
Filet rectificat și detalonat în întregime.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	18 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M24×1,5
Lungimea totală L	90 mm
Ø găurii de centrare	22,5 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Adâncimea filetului	48 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pas filet	1,5 mm
Ø Filet	24 mm
Materialul sculei	HSS

Standard	DIN 2181
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

