



## Set de tarozi manuali, neacoperit, G: G1/4



### Date comandă

Numărul de comandă	130660 G1/4
GTIN	4067263036432
Clasa articolului	12G

### Descriere

#### Execuție:

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finție.**

#### Aplicație:

**Pentru fileturi cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1** (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

### Descriere tehnică

Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Ø Filet	13,16 mm
Lungimea totală L	70 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Materialul sculei	HSS
Ø găurii de centrare	11,8 mm
Pasi/inch	19
Pas filet	1,337 mm
Adâncimea filetului	26,32 mm
Dimensiunea filetului	G1/4
Strat de acoperire	neacoperit

Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		