

**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 48****Date comandă**

Numărul de comandă	232245 48
GTIN	4045197658418
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Cu tăiș drept.**Notă:**

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lungime utilă L_1 : 130,2 mm

\varnothing cozii D_s : 40 mm

Lungimea cozii L_s : 70 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

Descriere tehnică

\varnothing cozii D_s	40 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX20
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lungime utilă L_1	130,2 mm
Lungimea cozii L_s	70 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	3×D
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600