

**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 5×D, Tip: 13****Date comandă**

Numărul de comandă	232260 13
GTIN	4045197592569
Clasa articolului	22G

Descriere**Notă:**

Pentru redușii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Lungime utilă L_1 : 63,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 2

Șuruburi de strângere: 232990 TX8

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	63,5 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX8
Interval $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Dimensiune con Morse CM	2
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,3 Nm	211750 1,3