

HOLEX**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 8xD, Tip: 48****Date comandă**

Numărul de comandă	232265 48
GTIN	4045197592668
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10. **Cu tăiș drept.**

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530.**

Reduceți valorile pentru avans f cu 5% și valorile v_c cu 10%.

Descriere tehnică

Șuruburi de strângere	232990 TX20
Interval $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lungime utilă L_1	422,3 mm
Dimensiune con Morse CM	5
Număr de dinți Z	2
Execuție	8xD
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600