

**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 8xD, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	232255 25
GTIN	4045197592521
Clasa articolului	22G

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară.

**Notă:**

Reduceți valorile pentru avans  $f$  cu 5% și valorile  $v_c$  cu 10%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 288,9 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 32 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 60 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

**Descriere tehnică**

$\varnothing$ cozii $D_s$	32 mm
Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lungime utilă $L_1$	288,9 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX15
Lungimea cozii $L_s$	60 mm
Număr de dinți Z	2
Execuție	8xD
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600