

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Lungimea totală L	120 mm
Cod ISO Suport	A12X STFCR/L11
Lungime activă L_1	60 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Mărimea plăcuței	11 mm
Zonă fără prindere S	72 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară