

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Ø cozii $D_s$	16 mm
Lungime activă $L_1$	80 mm
Decalaj central $L_3$	11 mm
Lungimea totală $L$	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	20 mm
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Serie	Master Mute
Cod ISO Suport	A16X STF CR/L11
Zonă fără prindere $S$	96 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară