



Lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire Plus, Conținut: 5l



Date comandă

Numărul de comandă	084243 5
GTIN	2050002070257
Clasa articolului	08J

Descriere

Execuție:

Lichid de răcire **fără clor, formaldehidă și acid boric** pentru **exigențe ridicate**. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar și la solicitări maxime în forțele moleculare ale uneltei de așchiere.

Lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire Plus este un lubrifiant de răcire cu conținut de ulei mineral, fără bor și fără amine, solubil în apă, special conceput pentru prelucrarea dificilă a aluminiului și a oțelurilor înalt aliate. Prelucrarea metalelor neferoase trebuie efectuată numai după teste preliminare. Emulsiile cu **lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire Plus** au o durabilitate mare, asigură o protecție foarte bună împotriva coroziunii și sunt dermofile.

Perioada de valabilitate: 12 luni.

Avantaj:

Concentratele **protejează împotriva coroziunii**, menajează vopseaua, **sunt inofensive din punct de vedere fiziologic**, sunt foarte **rezistente la infestarea cu bacterii** și sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Date de utilizare:

- **Așchiera oțelurilor și a oțelului turnat 6-10%**
- **Așchiera aluminiului de la 6%**

Descriere tehnică

Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Vâscozitate cinematică	93 mm ² /s
Forma	lichid
Execuție	Canistră
Conținut	5 l
Culoarea	maro deschis
Valoare pH	8,9
Solubilitate în apă	emulsifiabil
Tip produs	Lubrifiant de răcire
Valoare refractometru	1