

**BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	227150 INOX
GTIN	4960664731176
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° până la $a_p = 4$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Categorie	PR1535
Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z per dinte	0,05 – 0,08 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 070308 ER-JS
Categorie	PR1535
Materialul sculei	carbură
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		