

**Magnet tip oală „Hold fast”, AlNiCo, Ø: 44mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085968 44
GTIN	5012095492214
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

Pentru ridicarea magnetului de pe piesă se folosește tija de apăsare. Cu 2 găuri filetate M8 pentru fixarea suporturilor.

Descriere tehnică

Greutate	0,6 kg
Număr de fileturi de fixare	2
Filet de fixare în capul magnetic	M8 mm
Forță de fixare nominală	200 N
Înălțimea corpului de magnet	44,5 mm
Ø	44 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet în formă de oală

