

**Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 8×D, Tip: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	232255 36
GTIN	4045197592538
Clasa articolului	22G

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire interioară. **Cu tăiș drept.**

**Notă:**

Reduceți valorile pentru avans  $f$  cu 5% și valorile  $v_c$  cu 10%.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: da

Număr de dinți  $Z$ : 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 36 - 47 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 349,3 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 40 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 70 mm

Șuruburi de strângere: 232990 TX20

**Descriere tehnică**

Șuruburi de strângere	232990 TX20
$\varnothing$ cozii $D_s$	40 mm
Lungime utilă $L_1$	349,3 mm
Interval $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Lungimea cozii $L_s$	70 mm
Număr de dinți $Z$	2
Execuție	8×D
Coadă tip	ISO 9766

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX15	232990 TX15
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX20	232990 TX20
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600