

Garant**Set de micrometre de exterior digitale HCT IP67 și Bluetooth, Domeniu de măsurare: 0-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Clasa articolului	41B

Descriere**Execuție:**

Micrometru de exterior IP67 HCT inovator cu Bluetooth 5.0 și **cifre mari, de 12 mm**, pe un afișaj cu contrast ridicat. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Datorită opririi automate, se obțin durate foarte lungi de funcționare a bateriei. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre de exterior Cod 421575. Inclusiv etaloane de reglare.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
---------------------	---

Serie	HCT
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Mobile App
Aplicație radio	HCT Windows App
Tip de baterii	Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de etaloane de reglare	3
Număr de baterii incluse	4
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S2
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

CalibrareSet de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020430 0-100
Calibrare DAkkSSet de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020440 0-100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------