

**Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 5×D, Tip: 18****Date comandă**

Numărul de comandă	232260 18
GTIN	4045197592576
Clasa articolului	22G

**Descriere****Notă:**

Pentru redușii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Răcire interioară: nu

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 171,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 3

Șuruburi de strângere: 232990 TX9

**Descriere tehnică**

Interval $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Șuruburi de strângere	232990 TX9
Lungime utilă $L_1$	171,5 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	nu
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX8	232990 TX8
Set de șuruburi Torx® 10 buc. Acționare TX9	232990 TX9
PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2