



Reflector cu LED, cu funcție de dimare CONNECT, Tip: NOVA-2



Date comandă

Numărul de comandă	081232 NOVA-2
GTIN	5708997006719
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Luminile de lucru Scangrip CONNECT au la bază sistemul CAS și în plus sunt compatibile cu acumulatorii de 18 V de la toți producătorii de top de scule electrice.

Reflector ultraperformant cu acumulator cu LED, cu funcție de dimare. Carcasa din aluminiu turnat este extrem de robustă și

rezistentă la șocuri, lovituri și vibrații puternice. Pentru utilizare cu acumulatori CAS 12 V și 18 V, Acumulatori de 18 V de la producătorii de top de scule electrice sau prin conectare directă la SCANGRIP®

alimentarea cu energie electrică.

Funcționare:

IP30: există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing > 2,5$ mm, dar trebuie ferită de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele și alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la Cod 073870 - 073890 și 081249.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumulatoare incluse	0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos	200 - 2000 lm
Clasă de protecție IP	IP 30
Lungimea totală	163 mm
Înălțimea totală	163 mm
Lățimea totală	63 mm
Tip produs	Reflector