



Lampă de suprafață cu LED CONNECT, Tip: VEGA-4



Date comandă

Numărul de comandă	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Luminile de lucru Scangrip CONNECT au la bază sistemul CAS și în plus sunt compatibile cu acumulatorii de 18 V de la toți producătorii de top de scule electrice.

Lampă ultraperformantă de suprafață, cu acumulator, cu LED, cu iluminat omogen și fără efect de orbire. Carcasa de plastic robustă și rezistentă la șocuri a lămpii este perfectă pentru toate mediile de lucru. Este posibil montajul pe stativul SCANGRIP®. Pentru acumulatori CAS 18 V, acumulatori de 18 V de la producătorilor de top de scule electrice sau prin conectare directă la sursa de alimentare SCANGRIP®.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele și alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la Cod 073870 - 073890 și 081249.

Descriere tehnică

Lățimea totală	103 mm
Lungimea totală	280 mm

Flux luminos	4000 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumuloare incluse	0
Clasă de protecție IP	IP 54
Înălțimea totală	288 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Lampă de suprafață