

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	5 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Cod ISO Suport	A08H SCLCR/L06
Înălțime de strângere L_2	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	10 mm
Lungimea totală L	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Lungime cap L_1	20 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

