

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	7 mm
Cod ISO Suport	A12L SCLCR/L06
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Lungimea totală L	140 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L_1	24,3 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

