

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A25R SCLCR/L12
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungime cap L_1	43 mm
Decalaj central L_3	13,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Ø cozii D_s	25 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 9
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

