

Garant**Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A16Q SCLCR/L09
Decalaj central L ₃	9 mm
Lungime cap L ₁	31 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	18 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

