

Garant**Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungime cap L ₁	43 mm
Lungimea totală L	200 mm
Cod ISO Suport	A25R SCLCR/L09
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Decalaj central L ₃	13,5 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

