

**Garant****Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Decalaj central $L_3$	6 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Lungimea totală $L$	125 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Lungime cap $L_1$	20 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Cod ISO Suport	A10K SCLCR/L06
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

