

**Garant****Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$	8 mm
Decalaj central $L_3$	5 mm
Lungime cap $L_1$	20 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	10 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	A08H SCLCR/L06
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

