

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A12L SDUCR/L07
Decalaj central L_3	8 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L_1	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	140 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

