

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	36 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A20R SDUCR/L11
Ø cozii D_s	20 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

