

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269986 16/07
GTIN	4067263786979
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Decalaj central L_3	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	19 mm
Lungime cap L_1	28 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Lungimea totală L	180 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

