

Garant**Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A10K SDUCR/L07
Decalaj central L ₃	7 mm
Lungimea totală L	125 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime cap L ₁	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

