

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap $L_1$	20 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Lungimea totală $L$	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A10K SDUCR/L07
Ø cozii $D_s$	10 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	13 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

