

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	23 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Decalaj central $L_3$	14 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Lungime cap $L_1$	28 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	180 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

