

**Garant****Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	28 mm
Lungimea totală $L$	180 mm
Decalaj central $L_3$	10 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L07
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	19 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

