

Garant**Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A16Q SDUCR/L11
Lungime cap L ₁	28 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Decalaj central L ₃	14 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	23 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

