

**Garant****Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	36 mm
Înălțime de strângere $L_2$	18 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Lungimea totală $L$	200 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A20R SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø cozii $D_s$	20 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

