

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Cod ISO Suport	A10K SDQCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Decalaj central L ₃	7 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară