

**Garant****Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A10K SDQCR/L07
Decalaj central L <sub>3</sub>	7 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	125 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	13 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară