

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A20R SDQCR/L11
Lungimea totală L	200 mm
Lungime cap L ₁	36 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø cozii D _s	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Decalaj central L ₃	13 mm
Înălțime de strângere L ₂	18 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară