

**Garant****Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	23 mm
Lungime cap $L_1$	28 mm
Lungimea totală $L$	180 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDQCR/L11
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară