

Garant**Bară de strunjit din oțel, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	8 mm
Lungimea totală L	140 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A12L SDQCR/L07
Ø cozii D _s	12 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Lungime cap L ₁	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	15 mm
Tip de utilizare	stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară