

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 269988 16/11  |
| GTIN               | 4067263787105 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 14 mm                               |
| Cod ISO Suport                               | A16Q SDQCR/L11                      |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                       | 16 mm                               |
| Lungime cap L <sub>1</sub>                   | 28 mm                               |
| Înălțime de strângere L <sub>2</sub>         | 15 mm                               |
| Lungimea totală L                            | 180 mm                              |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 23 mm                               |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                | DC.. 11T3..                         |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile     | 269028 8                            |
| Tip de utilizare                             | pe dreapta                          |
| Adâncime de strunjire interioară până la     | 3×D                                 |
| Răcire interioară                            | da                                  |
| Utilizare                                    | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs                                   | Bară pentru strunjire interioară    |