



Lampă de lucru COLOUR MATCH cu LED în culori naturale și cu acumulator, Tip: MULTI-R



Date comandă

Numărul de comandă	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

COLOUR MATCH. LED special cu valoare CRI mare pentru **redarea perfectă a culorilor** și durabilitate a LED-urilor extrem de îndelungată. Perfecte pentru toate lucrările de vopsire, polizare, curățare și pregătire. Concepute pentru utilizarea în atelierele de lăcuit. **Lentila de sticlă poate fi schimbată**, este rezistentă la toate tipurile de solvenți, chiar și la curățarea zilnică.

MULTIMATCH R. Lampă de lucru cu LED și acumulator, performantă, portabilă, cu funcție progresivă CCT SCAN. Afișare pe partea posterioară a capacității acumulatorului și a duratei de funcționare rămase. Picior integrat recomandat pentru montarea directă pe stativ Scangrip 081252 1,35-3.

Cu funcție de SCANARE CCT progresivă. Odată activată, lampă scanează automat suprafața obiectului cu întregul domeniu al spectrului de culori. Blocarea este posibilă în orice moment. Optimă pentru detectarea defectelor de vopsea.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare.

Descriere tehnică

Valoare CRI	95
Flux luminos	120 - 1200 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lungimea totală	165 mm
Număr de acumulatori incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Zonă ATEX	nu există
Durata de iluminare	1 - 10 h
Greutate	820 g
Lățimea totală	155 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Lampă de lucru