

Garant**Sculă „4 în 1” pentru strunjit și găurit 1,5×D, pe stânga, Ø DC: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268405 14
GTIN	4067263802235
Clasa articolului	21X

Descriere**Execuție:**

Coadă cilindrică.

Aplicație:

1. Strunjire frontală a suprafețelor frontale.
2. Găurire (lărgire și găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

- **Alegeți razele la colț și dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.**
- **Toleranță alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acționată).**
- **La găurire peste Ø nominal, rămâne material rezidual.**
- **Folosiți întotdeauna răcirea interioară la execuția găurilor (minim 5 bar).**

Descriere tehnică

Ø nominal D	14 mm
Lungimea totală L	110 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	ZCMX 07..
Lungime utilă L ₁	21 mm
Serie	”4 în 1”
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 40	269028 40
---	-----------