

Garant**Stand comparator universal de precizie cu braț articulat 3-D GARANT,
Lungime masăxlățime: 400X250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Suprafață de măsurare acoperită cu strat de diamant, inclusiv certificat de verificare. Braț articulat 3-D masiv cu fixare centrală mecanică. Forță de fixare progresiv reglabilă cu stabilitate înaltă.

Poziționare rapidă și simplă. Suport universal pentru ceasuri comparatoare.

Cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 inch și instrumente de măsurare cu ghidaj în coadă de rândunică.

Roată de mână mare și cauciucată (Ø 55 mm) pentru strângere ușoară și slăbirea blocării centrale.

Descriere tehnică

Racord filetat	M8
Greutate	17,5 kg
Lungime braț articulat L ₁	133 mm
Rază de acțiune braț articulat 3D	290 mm
Lungime braț articulat L ₂	113 mm
Standard	DIN 876/1

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

Calibrare Stand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------