



Acumulator de 12V, inclusiv încărcător, Tip: M12NRG201



Date comandă

Numărul de comandă	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Acumulator:

- **Control inteligent: sistemul electronic REDLINK™.**
- **Protecție la suprasarcină - previne deteriorarea accidentală a acumulatorului.**
- **Sistemul de management al temperaturii - menține bateria în intervalul ideal de temperatură pentru a-i asigura durabilitate maximă.**
- **Monitorizarea celulelor individuale - asigură încărcarea și descărcarea optimă, pentru o durabilitate maximă.**
- **Protecție la descărcare profundă - previne deteriorarea celulelor ca urmare a descărcării profunde.**
- **Un tip de funcționare de până la 2x mai mare și cu 20% mai multă putere. În comparație cu alte tehnologii Li-Ion și/sau cu tehnologii anterioare MILWAUKEE® pentru acumulatori. Rezultatele depind de tensiune, sculă și utilizare.**
- **Construcție cu cadru de acumulator integrată și sudată, cu separatori sensibili la șoc care previn defectarea acumulatorului în caz de vibrații excesive sau de prăbușire.**
- **Se poate utiliza la temperaturi extreme de până la -20°C, fără a fi afectate durata de funcționare și durabilitatea.**
- **Protecția la descărcare împiedică distrugerea celulelor ca urmare a descărcării excesive.**

Încărcător:

- **Controlul electronic al temperaturii optimizează viteza de încărcare protejând astfel împotriva supraîncălzirii și crescând durabilitatea acumulatorului.**
- **Placa de circuite încapsulată protejează componentele electronice de praf, umezeală și șocuri.**
- **LED-urile se aprind treptat pentru a indica starea curentă de încărcare a acumulatorului.**

· **Acumulatorii REDLITHIUM™ 2,0 Ah se încarcă în 40 de minute sau mai puțin.**

Livrare:

1× acumulator M12 B2 și 1× încărcător C12 C.

Descriere tehnică

Timp de încărcare per acumulator	40 min
Capacitate acumulator	2 Ah
Tensiunea acumulatorului	12 V
Greutate per acumulator	200 g
Număr de acumuloare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion