

**Garant****Suport rotativ de prindere GARANT Master eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250038 20/12  |
| GTIN               | 4067263121176 |
| Clasa articolului  | 21U           |

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturi GARANT Master eco Cod 319006 – 319136 sau Cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Mărimea plăcuței                   | 12 mm           |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub> | 29,5 mm         |
| Serie                              | Master Eco      |
| șurub pentru portplăcuță           | 259027 8        |
| Lungime cap L <sub>1</sub>         | 30 mm           |
| Mărime coadă                       | 20 mm           |
| Plăcuță amovibilă compatibilă      | CN.. 1204..     |
| Lungimea totală L                  | 125 mm          |
| Cod ISO Suport                     | DCLNR/L 2020K12 |
| Portplăcuță                        | 259031 49       |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Gheară, șurub, garnitură inelară | 259036 22           |
| Standard                         | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare                 | pe dreapta          |
| Răcire interioară                | da                  |
| Unghi de reglare κ               | 95 grad             |
| Utilizare                        | Strunjire frontală  |
| Utilizare                        | Strunjire frontală  |
| Tip produs                       | Cap de strunjire    |

---

## Accesorii

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Șurub pentru portplăcuță Tip 8 | 259027 8  |
| Unitate cu gheară Tip 22       | 259036 22 |
| Portplăcuță Tip 49             | 259031 49 |