

Garant**Suport rotativ de prindere GARANT Master eco, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250039 25/12
GTIN	4067263122104
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturi GARANT Master eco Cod 319006 – 319136 sau Cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2525M12
Portplăcuță	259031 49
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungime cap L ₁	30 mm
Lungimea totală L	150 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 8
Serie	Master Eco
Mărime coadă	25 mm

Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 22
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Accesorii

Portplăcuță Tip 49	259031 49
Unitate cu gheară Tip 22	259036 22
Șurub pentru portplăcuță Tip 8	259027 8