

Garant**GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu șurub, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Portplăcuță	269007 1
Serie	Master Eco
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020K11
Mărimea plăcuței	11 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 3
Gheară, șurub, arc	259036 23
Lungime cap L ₁	35 mm

Mărime coadă	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259027 3
Portplăcuță Tip 1	269007 1