

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020H15
Serie	Master Eco
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Gheară, șurub, arc	259036 24
Portplăcuță	259031 50
șurub pentru portplăcuță	259027 8
Lungimea totală L	100 mm
Lungime cap L ₁	40 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire