

Garant**GARANT Master Suporturi pentru capete de strunjire tip eco cu fixare cu șurub, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	40 mm
Portplăcuță	259031 50
Lungimea totală L	125 mm
Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020K15
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărimea plăcuței	15 mm
Mărime coadă	20 mm
Gheară, șurub, arc	259036 24

Serie	Master Eco
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 8	259027 8
Portplăcuță Tip 50	259031 50