

**Garant****Suport rotativ de prindere GARANT Master eco, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

șurub pentru portplăcuță	259027 9
Cod ISO Suport	DWLNR/L 2525M08
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	35 mm
Mărime coadă	25 mm
Serie	Master Eco
Gheară, șurub, arc	259036 26
Portplăcuță	259033 6
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..

Mărimea plăcuței	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire