

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260290 25/11
GTIN	4067263122432
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Serie	Master Eco
Cod ISO Suport	SDJCR/ L 2525H11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	269007 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungime cap L ₁	30 mm

Mărimea plăcuței	11 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 7
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire